



Руководство по эксплуатации

Очки биноклярные со сменными линзами



«Компания «Смарагд»
г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 58, тел. 8(7212) 42-45-81, 87017958510,
smaragd_kar@mail.ru
г. Астана, 4 мкр., ул. Петрова 21/2, напротив ТД «Евразия», тел.8(7172)34-07-04
87017958502, smaragd_ast@mail.ru
г. Алматы, ул. Макатаева (уг. Наурызбай Батыра), 8(727)296-03-37, 8(727)279-74-01,
87017958507, smaragd_almata@mail.ru
г. Павлодар, пр. Победы 3, 2 этаж, офис 30, 8(7182)32-91-94, 87017958503,
smaragd_pav@mail.ru



Очки биноккулярные со сменными линзами



Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и строго следуйте его рекомендациям.

Налобная лупа MG81001-3LED представляет собой головное увеличительное стекло широкой площади обзора с применением трехмерных линз и встроенным светодиодным осветителем. Питание осуществляется двумя батареями типа AAA (в комплект не входят). Масса лупы: 100 г (при оснащении двумя линзами). Увеличения: 1,2X, 1,8X, 2,5X, 3,5X

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очки	1 шт.
Съемные лупы	4 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

Применение светодиодного осветителя:

Осветитель включается переключателем слева, регулируется в пределах 60° вверх-вниз и на 25° вправо-влево.

Установка линзы:

1. Поместите линзу на мягкую бумагу или ткань. В случае наличия загрязнения на поверхности линз протрите их мягкой бумагой или промойте спиртом или водой.
2. При установке расположите линзу выпуклой стороной наружу, а плоской стороной к глазам.
3. Вставьте линзу скобами в отверстие.

Снятие линзы:

Проделайте вышеуказанную процедуру в обратной последовательности. (На линзе могут оставаться отпечатки пальцев. Поэтому используйте мягкую или защитную бумагу, когда берете линзу в руки). Будьте осторожны. При падении лупы на пол или на землю линза или скоба могут быть повреждены.

Настройка головного фиксатора:

Нажмите на ремне фиксатора кнопку с надписью «Push» и установите длину ленты в соответствии с размерами Вашей головы. Нажмите кнопку еще раз в область правее надписи «Push». Когда раздастся щелчок – ремень зафиксирован.

Параметры увеличение-рабочее расстояние:

В комплект входят 4 линзы с разными увеличениями: 1,2X, 1,8X, 2,5X, 3,5X и разными рабочими расстояниями до объекта. Увеличение указано в правом верхнем углу линзы. Выберите подходящую линзу в соответствии с расстоянием до объекта. Подходящие увеличения в соответствии с расстоянием до объекта приведены в следующей таблице:

Увеличение, крат

Расстояние до объекта
1,2X 520-620 мм
1,8X 230-320 мм
2,5X 150-250 мм
3,5X 80-120 мм

Замена лампочки в осветителе:

Перед использованием убедитесь в том, что лампа закреплена должным образом. При слабом контакте освещение может время от времени гаснуть. Поместите лампу в мягкую трубку и прокрутите до упора по часовой стрелке. При необходимости замены лампы прокрутите ее против часовой стрелки, после чего снимите ее. Используйте лампы 3–3,1 В/20 мА, 1400 lum

Замена батареек:

Откройте отсек для батарей и удалите использованные батареи. Установите новые и, убедившись в том, что новые батареи установлены должным образом, закройте крышку. Используйте батареи типа AAA7

Меры предосторожности при использовании:

- Категорически запрещается смотреть через линзу на прямые солнечные лучи, так как последнее может повредить Ваше зрение.
- При солнечном свете запрещается помещать линзу на окно или фокусировать последнюю на воспламеняющихся веществах.
- Избегайте использования летучих химических чистящих средств, поскольку последние могут повредить поверхность линз.

Очки можно использовать в широком диапазоне профессиональных работников. Они могут подойти для работы в точной обработке, изготовлении пресс-форм, снимков, скульптур, точных рисунков и электронных компонентов микро сборки и т.д.

Когда стекла загрязняются, пожалуйста, очистите их спиртом или нейтральным средством. Если использовать другие вещества для очистки, то стекло станет расплывчатым или мутным.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Полное наименование товара: Очки биноккулярные со сменными линзами. Модель: MG81001-3LED. Страна происхождения: Китай. Гарантия: 12 месяцев. Адрес производителя: ООО «СТАРАГД», г. Москва, ул. ...